

Gustavsberg produkti invalīdiem



Izstrādājot savus produktus, Gustavsberg ir padomājis arī par vecākiem cilvēkiem un personām ar īpašām vajadzībām. Visi produkti invalīdiem atbilst speciālajām prasībām, tie ir ērti un droši lietojami, un montējami tāpat kā parasti sanitārās tehnikas izstrādājumi un jaucejkrāni.

WC pods

Gustavsberg WC podi Nordic 2340 un 2350 ir 60 mm augstāki (460 mm) par parastu WC podu, lai personām ar īpašām vajadzībām vai veciem cilvēkiem uz tā būtu ērtāk apsēsties un no tā piecelties.

WC podu var aprīkot ar speciāli paceļamajiem roku balstiem 88305101 (attēlā).

Tā kā personām ar kustību traucējumiem bieži ir nepieciešama palīdzība, WC podu var novietot atstātus no sienas, lai varētu piekļūt no aizmugures.

Ja nepieciešams, WC podam var uzstādīt paaugstinātu noskalošanas pogu.



Invalīdu WC pods
Nordic 2340 (ūdens izvads uz leju)
Nordic 2350 (ūdens izvads aizmugurē)

Izlietnes

Triju izmēru izlietnes invalīdiem: GBG 740 (600x600 mm), GBG 7119-63 (600x490 mm) un 7119-99 (700x560 mm).

Atšķirībā no parastām izlietnēm, tās ir zemākas, lai personas riteņkrēsls brīvi varētu tām piekļūt.

Tā kā izlietnes malas ir platas (īpaši GBG 740), uz tām var ērti un droši atbalstīties.

Izlietnes var uzmontēt uz hidrauliska pacelāja, lai būtu iespējams regulēt to augstumu. Regulēšanai nepieciešamo rokturi pēc vajadzības var novietot labajā vai kreisajā pusē. Izlietnes kustības attālums ir 310 mm.



Invalīdu izlietne GBG 740
(600x600 mm)

Invalīdu izlietne GBG 7119
(600x490 mm)
(700x560 mm)



Izlietnes var uzmontēt uz hidrauliska pacelāja (881704-01) ar rokturi labajā vai kreisajā pusē, lai varētu regulēt to augstumu.

Jaucējkrāni personām ar īpašām vajadzībām

Izlietnēm, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, noteikti vajadzētu izmantot jaucējkrānu ar pagarinātu sviru, lai tās būtu vienkāršāk attaisīt un aiztaisīt (piemēram ar plaukstu virspusi).

Visus jaucējkrānus var noregulēt tā, lai lietotājs nevarētu apdedzināties ar karstu ūdeni (jaucējkrānus uzreiz noregulē normālā lietošanas temperatūrā, apm. +38°C) vai jau rūpnīcā aprīko ar ūdens temperatūras ierobežotāju.

Jaunajiem Nautic sērijas jaucējkrāniem ir temperatūras ierobežotājs: kad sviru pagriež maksimāli karsta ūdens stāvoklī un tad atbrīvo, tā pati atgriežas normālas ūdens izmantošanas temperatūras stāvoklī – apmēram +38°C.

Dušai vajadzētu izmantot jaucējus ar termostatu (attaisot jaucēju, ūdens temperatūra ir +40°C). Jaucējkrānus var aprīkot ar dažādiem atvēršanu un aizvēršanu atvieglojošiem rokturiem).



Jaucējkrāns ar termostatu 216304-66



Jaucējkrānam ar termostatu 216304-67 ir dažādi atvēršanu un temperatūras regulēšanu atvieglojoši rokturi.



Vannas jaucējkrāns 216352



Izlietnes jaucējkrāns 214045-64 ar pagarinātu sviru un 150 mm snīpi



Izlietnes jaucējkrāns 204055-64 ar pagarinātu sviru



Izlietnes jaucējkrāns 204051-64 ar paaugstinātu korpusu un 150 mm snīpi



Jaucējkrāns invalīdu izlietnei 214047-64 ar pagarinātu sviru