


1220 Badekar med antisklibehandling

Med hull til overløp og antisklibehandling

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- To skrå hodeender og sentrert avløp, passer til to personer
- Laget i titanlegert stålplate av høyeste kvalitet
- Kompletteres med ben og overløpssystem

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB2081220112

7391530073262

Emballasje

L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.

Vekt: 0,00 kg

Anbefalt utsalgspris

20 170 NOK (16136 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer



Montering og vedlikehold

Rengjør etter hver gangs bruk for å hindre smuss- og kalkavleiringer. Bruk et mildt og skånsomt rengjøringsmiddel, for eksempel et oppvaskmiddel og en myk børste eller svamp. Skyll av med hånddusjen. Fjern eventuell misfarging med sitron- eller vinsyre som fås på apoteket. Ha litt syre på en fuktig klut, gni på flekken og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du enkelt og skånsomt med husholdningseddik. Gni på eddiken med en fuktig klut, og skyll av. Hvis du skal vaske eller bløtlegge klær, bruker du et mildt, gjerne flytende, vaskemiddel beregnet på fine tekstiler. Sterke vaske- eller bløtleggingsmidler kan skade emaljen i badekaret. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, stålull, grove svamper, midler som inneholder klor eller fosfater, maskinoppvaskmiddel eller maskinvaskemiddel.

