

Badekar 2945 innebygget - 1700x700

Med overløp og anti-sklibehandling

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner

- Anti-sklibehandlet bunn for sikrere bad
- Rommelig hodeende for komfortabel bading og fotende til dusjing
- Fotsett og overløpssystem bestilles separat

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB2082945112

7391530080789

Emballasje

Anbefalt utsalgspris

L: 1710,00 x W: 710,00 x H: 425,00 mm.

12 206 NOK (9765 NOK ekskl. skatt)

Vekt: 45,90 kg

Energimerking og sertifiseringer

Montering og vedlikehold

Rengjør etter hver gangs bruk for å hindre smuss- og kalkavleiringer. Bruk et mildt og skånsomt rengjøringsmiddel, for eksempel et oppvaskmiddel og en myk børste eller svamp. Skyll av med hånddusjen. Fjern eventuell misfarging med sitron- eller vinsyre som fås på apoteket. Ha litt syre på en fuktig klut, gni på flekken og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du enkelt og skånsomt med husholdningseddik. Gni på eddiken med en fuktig klut, og skyll av. Hvis du skal vaske eller bløtlegge klær, bruker du et mildt, gjerne flytende, vaskemiddel beregnet på fine tekstiler. Sterke vaske- eller bløtleggingsmidler kan skade emaljen i badekaret. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, stålull, grove svamper, midler som inneholder klor eller fosfater, maskinoppvaskmiddel eller maskinvaskemiddel.

