

Badkar 1700 med frontstativ - 1700x700

Med helfrontstativ, vit

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper



- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv
- Kompletterat med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

Artikelnummer mm.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB211700741701

7391530072098

Emballage

L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.

Vikt: 0,00 kg

Energimärkning och certifieringar



Montering & Skötsel

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen. Rengör efter varje användning för att hindra smuts- och kalkavlagringar. Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och en mjuk borste eller svamp. Skölj av med handduschen. Ta bort eventuella missfärgningar med Apotekets citron- eller vinsyra. Ta lite på en fuktig trasa, gnid på fläcken och skölj noga. Kalkfläckar tar du enkelt och skonsamt bort med hushållsättika. Gnid på ättikan med en fuktig trasa och skölj bort. Om du vill tvätta eller blötlägga kläder ska du använda ett mildt, gärna flytande, fintvättmedel. Starka tvätt- eller blötlägningsmedel kan skada badkarets emalj. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull, svampar med slipeffekt, medel som innehåller klorin eller fosfater, maskindiskmedel eller maskintvättmedel.

Dokumentet skapat den 2024-04-28

